

2015年2月18日

報道関係各位

ティアック株式会社

**フォノアンプ内蔵アナログターンテーブル『TN-350』に新色登場
ナチュラルウッドカラー『TN-350-NA』を新発売**

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、フォノイコライザーアンプと USB 出力を搭載したアナログターンテーブル『TN-350』のナチュラルウッドカラーバージョンを全国のオーディオ店および量販店を通じて発売開始いたします。

品名	型名	希望小売価格	発売予定日
フォノアンプ内蔵 アナログターンテーブル	TN-350-NA	オープンプライス	2月末



細部の仕上げまでこだわった美しい木目のスタイリッシュな筐体に、MM 型カートリッジ対応フォノイコライザーアンプと USB デジタル出力を搭載したベルトドライブ式アナログターンテーブルが『TN-350』です。

すでに発売され、好評を博しているチェリーカラーの『TN-350-CH』に加え、質感の高い突板仕上げはそのままに、天然木そのものの風合いを生かしたナチュラルウッドカラー『TN-350-NA』を発売いたします。

『TN-350』は S 字型トーンアームを採用し、ヘッドシェルや、カートリッジを付け替えて好みの音質を追求するといったレコード再生ならではの楽しさを味わうことが可能です。本体に MM 型フォノイコライザーアンプを搭載しており、フォノ入力を持たないアンプにも直接接続してアナログレコードの音を楽しむことができます。また、フォノイコライザーアンプはオン/オフ切り替え可能で、フォノ出力に切り替えてお手持ちのフォノイコライザーアンプやアンプのフォノ入りに接続することも可能です。さらに、アナログレコードの音声をデジタル出力可能な USB 出力端子を装備。パソコンに接続し録音すれば貴重なアナログレコード資産をデジタル化し、スマホで外に持ち出して楽しむこともできます。カートリッジには定評のある audio-technica 製 MM(VM)型カートリッジ(AT100E 相当)を装着済み。お手持ちのシステムに加えてすぐに明瞭で表現力の高い音をお楽しみいただけます。

『TN-350』は、もう一度アナログレコードの世界に浸りたい方にも、これからアナログレコードの収集を始めたい方にも相応しい、レコード再生の楽しさを味わえるターンテーブルです。

【主な特長】

- 美しい木目の天然木突板に多層塗りを施した光沢仕上げのスタイリッシュなキャビネット
- 主要なパーツをマウントするコア材に高密度 MDF を採用し、スリムな外観と高い剛性・制振性を確保
- アルミ・ダイカスト製プлатターを高トルク型 DC モーターで駆動する 2 スピードベルトドライブ式 (33 1/3 回転、45 回転)
- 高精度ステンレススチール製スピンドルと耐久性の高いブロンズ製スピンドルホルダーで高い回転精度を実現
- カートリッジを付け替えて楽しめるユニバーサル式のスタティックバランス S 字型トーンアーム
- 高い読み取り精度で定評のある audio-technica 製 MM (VM) 型カートリッジ (AT100E 相当) を装着済み
- トラッキングエラーを防ぐアンチスケーティング調整機構と、シビアな針圧調整が可能なカウンターウエイトを採用
- オペアンプに新日本無線製 NJM8080 を採用した MM 型カートリッジ対応の高音質フォノイコライザーアンプ内蔵 (ライン出力/フォノ出力を切り替え可能)
- USB デジタル出力を搭載し、アナログレコードの音を 48kHz/16bit でパソコンに録音可能
- USB デジタル出力信号用に Texas Instruments 製 A/D コンバーターを採用
- 衝撃吸収性能に優れたインシュレーターにより、高いハウリング・マージンを実現
- トーンアームとヘッドシェルの接点部および RCA 出力端子には酸化に強い金メッキを使用
- 美しいスピン模様のアルミ削り出し部品を採用した操作ノブ
- オーディオケーブル、USB ケーブル付属

【一般仕様】

電源	AC 100～240V、50/60Hz
消費電力	1.5W
外形寸法	420(W) x 117(H) x 356(D)mm (突起部含む)
質量	約 4.9Kg

※RoHS に対応しています。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

■ 製品ページ

『TN-350』 <http://teac.jp/product/tn-350/>

■ 報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。

ティアック株式会社 音響機器事業部 コンシューマーオーディオビジネスユニット 企画・販売促進課

TEL: 042-356-9156 FAX: 042-356-9185

E-MAIL: press@teac.co.jp

■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。

ティアック株式会社 AV お客様相談室

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL: 0570-000-701 (ナビダイヤル) FAX: 042-356-9242

TEL: 042-356-9235 (IP 電話・PHS)

URL: <http://teac.jp/>

Twitter: https://twitter.com/TEAC_JP

Facebook: <https://www.facebook.com/teacconsumer>